

Produktdetailseite



SPE-82/CR

Bestellnummer: 16.1520

Einbau-Kleinlautsprecher, 12 W_{MAX}, 4 Ω

- Abdeckungen in Chrom (CR) oder Weiß (WS)
- Ähnliches Design wie gängige Halogeneinbauleuchten
- Geeignet für Sprache und Hintergrundmusik, sehr stetiger Frequenzgang
- Schnellmontageeinrichtung



Preis in € 29,90*

Technische Daten

Frequenzbereich	f3-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	200 Hz
Belastbarkeit, 100 V	-
Belastbarkeit, 8 ?	-
Belastbarkeit, 4 ?	12 W _{MAX} , 6 W _{RMS}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	87 dB
Max. Nennschalldruck	-
Lautsprechertyp	75er
Einbauöffnung	Ø 92 mm
Einbautiefe	57 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 100 mm x 67 mm
Gewicht	340 g
Sonstiges	-



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.