

Klemmenmarkierer MF 5/12 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



MultiFit ist das Markierersystem von Weidmüller, das für andere Klemmenfabrikate, in den Rastern 4, 5, 6, 6.5, 7.5, 8, 10 und 12 mm, verwendet wird. Ähnlich wie Weidmüller dekafix, sind Markierer der **MultiFit** Familie einsatzfertig bedruckt erhältlich (Standarddruck).

Beim erstmaligen Einsatz von **MultiFit** wird ein Test mit Mustermarkierern auf den verwendeten Klemmen empfohlen.

- Ein Markierer passend für verschiedene Klemmenfabrikate
- Einsatzfertig bedruckte Markierer als Standarddruck
- Neutrale Markierer zum Selbstdruck mit **SMark Laser**, **PrintJet**, **Plotter** oder **MC-Mobilo**
- Lieferung individuell beschrifteter Markierer, entsprechend kundenseitiger CAE-Daten oder Anforderungen
- Ein Markierungssystem für alle Anwendungen

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Best.-Nr. | 1250090000 |
| Typ | MF 5/12 MC NE WS |
| Ausführung | Klemmenmarkierer, MultiCard, 5 x 12 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118040463 |
| VPE | 250 Stück |

**Klemmenmarkierer
MF 5/12 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|-------|--------|--------------|--------|
| Länge | 5 mm | Breite | 12 mm |
| Höhe | 1,6 mm | Nettogewicht | 0,33 g |

Markierungen

| | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-2 | Cadmium | Nein |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
| Farbe | weiß | Halogene | Nein |
| Laserdruckerbeschriftbar | Nein | Leiteraußendurchmesser | |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9 | Matrixdruckerbeschriftbar | Nein |
| Plotterbeschriftbar | Ja | PrintJet | Ja |
| Silikone | Nein | Speed-Marking-Laser | Ja |
| Stiftbeschriftbar (Sti) | Ja | Thermotransferdruckerbeschriftbar | Nein |
| Werkstoff | Polyamid 66 | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| eClass 6.0 | 27-14-91-29 | eClass 7.0 | 27-14-91-29 |
|------------|-------------|------------|-------------|

Zulassungen

Zulassungen


Datenblatt

**Klemmenmarkierer
MF 5/12 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Product is similar to illustration