

**Klemmbügel
KLBUE 10-20 CPF16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1252550000
Typ	KLBUE 10-20 CPF16
Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss, 26 mm
GTIN (EAN)	4050118104431
VPE	10 Stück

**Klemmbügel
KLBUE 10-20 CPF16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	26 mm	Breite	25 mm
Höhe	39,5 mm	Nettogewicht	43,3 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Klemmbügel für Kabeldurchmesser

Kabeldurchmesser, min.	10 mm	Kabeldurchmesser, max.	20 mm
------------------------	-------	------------------------	-------

Systemkennwerte

Produktfamilie	Klemmbügel
----------------	------------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000489	eClass 6.0	27-40-91-90
eClass 7.0	27-40-91-90		

Zulassungen

Zulassungen