

**Zubehör  
ETA 1180 01 0.3A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Federanschluss mit Zugfedertechnologie**

Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Typ        | ETA 1180 01 0.3A                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1278870000</a>        |
| Ausführung | Zubehör, Sicherungsautomat, 0.3 A |
| GTIN (EAN) | 4050118091472                     |
| VPE        | 5 Stück                           |

## Zubehör ETA 1180 01 0.3A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 8,2 mm  | Breite (inch) | 0,323 inch |
| Höhe         | 24,4 mm | Höhe (inch)   | 0,961 inch |
| Tiefe        | 52,3 mm | Tiefe (inch)  | 2,059 inch |
| Nettogewicht | 10,6 g  |               |            |

### Bemessungsdaten

|                    |         |           |       |
|--------------------|---------|-----------|-------|
| Bemessungsspannung | 64 V DC | Nennstrom | 0,3 A |
|--------------------|---------|-----------|-------|

### Systemkennwerte

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Ausführung | Sicherungselement |
|------------|-------------------|

### Werkstoffdaten

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

### weitere technische Daten

|               |               |            |          |
|---------------|---------------|------------|----------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Montageart | gesteckt |
|---------------|---------------|------------|----------|

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000035    |
| eClass 6.2 | 27-14-20-90 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-20-01 |
| eClass 9.1 | 27-14-20-01 |            |             |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |