



WFR-2D

**DAB+ / Internetradio / Network Music Player / USB /
UKW-RDS Digitaempfänger**

Farben

- Schwarz



Tuner	DAB	Band III Frequenz (MHz)	174 - 240 (W / DAB+)
	FM	Frequenz (MHz)	87,5 - 108
		RDS	PS / PTY / CT / RT
	Wi-Fi	IEEE 802.11 b / g (GHz)	2,4 - 2,4835
	Ethernet	IEEE 802.3	Ja
		Internet Radio (iRadio)	Ja, Tuner (Frontier Silicon)
		Media Player (mPlayer)	UPnP
	Senderspeicher		20 (10 für DAB+, 10 für UKW)
Media	USB		Ja
	AUX-In		Ja
	iPod		Ja
Audio-Decoder		Internet Radio (iRadio)	MP3 / WMA / Real Audio
		Media Player (mPlayer)	MP3 / WMA
		CD / SD / USB	USB
Uhr	Echtzeit	Funkgesteuert - DAB / RDS	DAB / iRadio
	Wecker	Tuner / Medien / Signalton	Tuner / Medien / Signalton
		Einstellbare Wecklautstärke	Ja
	Einschlafmodus		Ja
	Sonstiges		Schlummerfunktion
Display		LCD / VFD	TFT/LCD-Touchscreen-Display
		Anzeigebereich (mm)	71 x 53,5
		Grafische/Alphanumerische Anzeige	320 (RGB) x 240 Pixel
		Hintergrundbeleuchtung	Ja
		Dimmer	Ja
		Weiteres	DAB+
Merkmale		Stereo	Lautsprecher
		Software-Upgrade	Via Internet
		Weiteres	Lichtsensord / Video-Ausgang für iPod & iPhone
Audio	EQ	Höhen-/Tiefenregler	Ja
		EQ (Soundeffekt-Auswahl)	7 (Normal / Jazz / Rock / Classic [Klassik] / Pop / Speech [Nachrichten] / Custom [Benutzerdefiniert])
Verstärker		Lautsprecherausgang (TYP)	6 + 6 W
		Kopfhörer-Ausgang	3 mW + 3 mW
Lautsprecher		Größe (mm/Zoll)	2,5"
		Impedanz	8 Ohm
		Magnetisch abgeschirmt	Ja
Eingangs- /Ausgangsbuchsen		AC/DC-Eingang	AC
		AUX-Eingang	Ja
		Digital-Ausgang	SPDIF OUT

	USB	USB-A
	Externe Antenne	Wi-Fi / F-Typ (DAB / UKW)
	RJ-45	Ja
Stromversorgung	AC	Ja
Zubehör	Netzkabel	Ja
	Fernbedienung	Ja
	CAT5E-Kabel (Ethernet) 3 m	Ja
Maße	Breite (mm)	326
	Höhe (mm)	110
	Tiefe (mm)	207
	Gewicht (g)	2482
Besondere Leistungen	1	Diashow-Funktion zum Hinzufügen von visuellen Inhalten von digitalen Radiosendern und Internetradio via DAB