



Outdoor



Intuitive Bedienung

Kompakt und robust

Wasserdicht nach IPX 7

25 Stunden Batterielaufzeit

Papierloses Geocaching



Die Aufnahmevorrichtung ist mit vielen Zubehörartikeln kompatibel. Batteriedeckel mit umlaufender Gummidichtung für unbeschwerte Touren auch bei Regen.



Mit dem Joystick auf der Frontseite ist eine schnelle Menüauswahl möglich.



Seitliche Bedienknöpfe für Einhandbedienung.

### eTrex 10

## „Erschwingliche GPS-Performance für Einsteiger und Fortgeschrittene“

#### Produkt-Highlights eTrex 10

- Intuitive Bedienung der Benutzeroberfläche sowie anpassbare Profile
- Kompakt und sehr robust
- Wasserdicht nach IPX 7 (30 Minuten in 1 Meter Wassertiefe)
- Batterielaufzeit von 25 Stunden
- Papierloses Geocaching
- Sonnenlicht ablesbares 5,6 cm Display (2,2 Zoll)
- Interner Speicher für 10.000 Trackaufzeichnungspunkte und 10 speicherbare Tracks
- Schnelle Positionsbestimmung mit HotFix Empfangstechnik
- USB-Schnittstelle
- Empfang von NAVSTAR GPS und GLONASS Satellitensignalen
- Vorbereitet für den Empfang von Galileo Satellitensignalen

Als preiswertes Einstiegsgerät für Outdoor Unternehmungen und Geocacher ist der eTrex 10 die richtige Wahl mit seiner konkurrenzlosen Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit. Mit ihm sind bereits alle klassischen Navigationsaufgaben durchführbar und bietet Sicherheit auf und abseits von Wegen. Der eTrex 10 ist einer der robustesten, kompaktesten und preiswertesten GPS-Handhelds auf dem Markt und scheut keinen Vergleich.



### Outdoor

#### Technische Daten:

Artikel-Nr.:	010-00970-00
EAN:	0753759975845
Gerät, B x H x T :	9,9 x 5,3 x 3,3 cm
Display:	5,6 cm (Diagonale) 128x160 Pixel (4 Graustufen)
Anzeigeart:	transreflektives s/w-Display
Gewicht mit Batterien:	142 g
Batterie:	2 x Typ AA
Betriebsdauer:	25 Stunden
Wasserdicht:	ja (IPX7)
PC-Schnittstelle:	USB 2.0

#### Verpackung:

Verpackung (B x H x T):	13,7 x 13,7 x 6,9 cm
Gewicht inkl. Verpackung:	329 g
Umverpackung:	36 Stück
Karton (L x B x H):	46,2 x 45,7 x 31,2 cm
Gewicht Karton:	13,6 kg

#### Lieferumfang:

- eTrex 10
- USB-Kabel
- Schnellstartanleitung
- Benutzerhandbuch eTrex 10 auf Datenträger

#### Service & Support

[www.garmin.de/support](http://www.garmin.de/support)

#### Druckfähige Bildvorlagen

[partnerportal.garmin.de](http://partnerportal.garmin.de)

Das Produkt kann sich von den Abbildungen unterscheiden.  
© 2010 Garmin Deutschland GmbH. Änderungen vorbehalten. Für Garmin Produkte gelten ausschließlich die Garantiebedingungen, die in den begleitenden Hinweisen zur Garantie für diese Produkte ausdrücklich genannt sind. Keine der Angaben in dieser Dokumentation darf als zusätzlicher Garantiespruch gewertet werden. Garmin haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation. [www.garmin.de](http://www.garmin.de)

## Merkmale und Funktionen

### eTrex 10

- Intuitive Bedienung der Benutzeroberfläche sowie anpassbare Profile
- Papierloses Geocaching; Beschreibungen und Infos können direkt auf dem Gerät gespeichert werden
- Hochempfindlicher GPS-Empfänger ermöglicht auch in dichten Wäldern und Hochhausschluchten eine Navigation
- HotFix GPS Empfangstechnik ermöglicht eine schnelle Positionsbestimmung innerhalb von Sekunden nach dem Einschalten
- Robustes Gehäuse, langlebige Oberflächen und kompakt
- Wasserdicht nach IPX 7 für eine Stunde in 1 Meter Wassertiefe
- Batterielaufzeit 25 Stunden
- Sonnenlicht ablesbares 5,6 cm LCD-Display (2,2 Zoll) mit bester Ablesbarkeit
- Interner Speicher für 10.000 Trackaufzeichnungspunkte und 10 speicherbare Tracks
- USB-Schnittstelle zur Datenübertragung von/zum PC
- Empfang von NAVSTAR GPS und GLONASS Satellitensignalen für eine bestmögliche Positionsbestimmung
- Vorbereitet für den Empfang der Galileo GPS Satellitensignale