



## ProLite E2280WSD

Das 22-Zoll Display ProLite E2280WSD ist mit einem stromsparenden und langlebigen LED-Backlight ausgestattet. Eine Auflösung von 1680x1050, einem Kontrastverhältnis von 5.000.000:1 ACR und eine Reaktionszeit von 5 ms runden die herausragende Qualität ab. VGA- und DVI-Anschlüsse gewährleisten die Kompatibilität mit allen gängigen Systemen und Grafikkarten. Der Monitor ist TCO- und Energy Star zertifiziert. Eine zuverlässige Lösung für Heim- und Büro-Anwendungen.

### DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	22" ( 56 cm)
Panel	TN LED-backlit
Arbeitsfläche H x B	296.1 x 473.7 mm; 11.7" x 18.6"
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	1000 : 1 typisch
Kontrastverhältnis	5 000 000 : 1 ACR
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup> max.
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178° / 170°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 85° / 85°
Blickwinkel CR>5	horizontal/vertikal: 178° / 175°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 90° / 85°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.282 x 0.282 mm
Physikalische Auflösung	1680 x 1050 ( 1.8 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Synchronisationsarten	Separate Sync
Bildformat	16 : 10

### POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	21 W typisch; max. 1 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®

### ABMESSUNGEN & GEWICHT

Maße B x H x T	512.5 x 395.5 x 204.5 mm
Gewicht	3.6 kg

### SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Signaleingang	VGA (D-Sub)
Digital Signaleingang	DVI-D
HDCP	ja

### BESONDERHEITEN

Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinesisch, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu,+/- Lautstärke, -/ ECO, Auto)
Einstellbare Parameter	Leuchtkraft (Kontrast, Helligkeit, ECO, i-Style Color, Verh. Kontrast), Bildeinrichtung (Takt, Phase, H-Position, V-Position, Aspect), Farbtemp. (Gamma, Farbtemp.), OSD-Einstellung (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Signaleingang, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Sicherheit	CE, TUV-GS, TCO, CU
Neigungswinkel	21° nach oben; 5° nach unten
VESA Mounting	100 x 100 mm
Farbe	Schwarz
Vista Premium	Ja

### ZUBEHÖR

Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista/ 7
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, VGA (D-Sub)-, DVI-D-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Schrauben, Kabelhalter, Hilfe zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Führer