



# Einhell

## GC-DP 7835

### Schmutzwasserpumpe

Art.-Nr.: 4170682

Ident.-Nr.: 11035

EAN-Code: 4006825587210

Die Schmutzwasserpumpe GC-DP 7835 ist ein kraftvolles und zuverlässiges Gerät, das beim Abpumpen von verschmutztem Wasser in Haus, Garten, Teich und Brunnen mit großen Fördermengen und reibungslosem Betrieb überzeugt. Mit einer Leistungsaufnahme von 780 Watt fördert die starke Pumpe stündlich bis zu 15.700 Liter verunreinigtes Wasser. Ihr stufenlos regelbarer Schwimmerschalter bietet die Wahl zwischen Dauerbetrieb und einem vorgewählten Ein- und Ausschaltpegel.

### Ausstattung

- Tragegriff
- Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Hochwertige Keramik/Gummi Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
- Kabelaufwicklung
- Anschluss für 25/32 mm-Schläuche sowie G 1 (33,3 mm) Außengewinde
- 90° Winkel G1½ (ca. 47,8 mm) AG x G1½ (ca. 47,8 mm) AG

### Technische Daten

- Leistung	780 W
- Max. Fördermenge	15700 L/h
- Max. Förderhöhe	8 m
- Max. Eintauchtiefe	7 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Fremdkörpergröße	35 mm
- Schlauchanschluss	47,8mm (G11/2 IG)
- Netzanschluss	230 V   50 Hz
- Netzleitung	10 m   H05RN-F

### Logistische Daten

- Produktgewicht	5.2 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	5.7 kg

