

**WAVEBOX
WAVEBOX L 12.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produkt nicht für
Neuentwicklungen
einsetzen



Modulares Elektronikgehäuse in 12,5mm Baubreite mit 4x2 poligen doppelstöckigen Steckanschluß in Schraub- und Zugfederausführung. Gehäusehöhe 112mm.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8426530000
Typ	WAVEBOX L 12.5
Ausführung	Elektronikgehäuse, WAVEBOX , Gehäuseunterteil, Breite: 12.5 mm
GTIN (EAN)	4032248037674
VPE	10 Stück

**WAVEBOX
WAVEBOX L 12.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Länge	92,4 mm	Breite	12,5 mm
Höhe	112,4 mm	Nettogewicht	33,68 g

Systemkennwerte

Ausführung	Gehäuseunterteil	Anzahl der LP pro Modul	1
Leiterplattenstärke	1 mm	Art der LP-Kontaktierung	Lötanschluss, direkt
Toleranz der Leiterplattenkontur	±0,1 mm	Querverbindung	Nein
Kontakt zur Tragschiene	Nein	Schutzart	IP 20
max. Verlustleistung	2 W		

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
-------------------------------	-----

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-18-08-02	eClass 7.0	27-18-27-02

Zulassungen

Zulassungen

WAVEBOX WAVEBOX L 12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

BLZF 5.08/180



Buchsenstecker für Leiteranschluss in Zugfedertechnik mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
1707460000	BLZF 5.08/02/180 SN OR BX	Leiterplattensteckverbinder, 4008190389628 180 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm ² , Box			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
1707690000	BLZF 5.08/02/180 SN BK BX	Leiterplattensteckverbinder, 4008190316693 180 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm ² , Box			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box

BLZ 5.08/180



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
1526460000	BLZ 5.08/02/180 SN OR BX	Leiterplattensteckverbinder, 4008190155834 100 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm ² , Box			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
1526410000	BLZ 5.08/02/180 SN BK BX	Leiterplattensteckverbinder, 4008190025038 100 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°,			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box

Erstellungs-Datum 26. Februar 2013 16:45:23 MEZ

Datenblatt

**WAVEBOX
WAVEBOX L 12.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Zugbügelanschluss,
Klemmbereich,
Bemessungsanschluss,
max.: 3.31 mm², Box