

**RIDERSERIES
SCM 2CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ist die ideale Relaisvariante für die
Industriearomatisierung zum Trennen von Eingangs- und
Ausgangssignalen.

Mit der RIDERSERIES können hohe Leistungen sicher
geschaltet werden.

Handelsübliche Relais und LED-Anzeigen werden einfach
gesteckt, Halte-/ und Demontagebügel geben sicheren
Halt.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8690880000
Typ	SCM 2CO
Ausführung	RIDERSERIES, Relaissockel, Schraubanschluss
GTIN (EAN)	4032248374212
VPE	10 Stück

RIDERSERIES SCM 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	27 mm	Höhe	77 mm
Tiefe	61,5 mm	Gewicht	61,2 g
Nettogewicht	61,2 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-45 °C...+70 °C	Lagertemperatur	-40 °C...+70 °C
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Anschlussdaten

Klemmbereich, Bemessungsanschluss	2,5 mm ²	Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm ²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.	2,5 mm ²	Anzugsdrehmoment, min.	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.	0,7 Nm		

Nennenden

Leiter-Anschluss technik	Schraubanschluss	Feuchtigkeit	40 °C / 93 % rel. Feuchte, keine Betauung
Gewicht	61,2 g		

Isolationskoordination

Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite	2,5 kV _{eff}	Schutzart	IP 20
---	-----------------------	-----------	-------

Sonstige technische Daten

Ausführung	Relaiszubehör
------------	---------------

erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen	UL508
--------	-------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001456	ETIM 3.0	EC001456
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 4.1	27-37-11-90
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.0	27-37-16-03
eClass 7.0	27-37-16-03		

Zulassungen

Zulassungen

