

Datenblatt

BenQ GL2460HM

60,96 cm / 24" LED-Display

- Full-HD – 1080p / 16:9
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Blickwinkel H/V 170°/160°
- Dynamischer Kontrast 12 mio.:1
- Reaktionszeit 2 ms (GtG)



LED

	Modell : GL2460HM
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.LA7LB.QBE / 471 8755 04529 5
	Typ : 60,96 cm / 24" Wide TFT, TN-Panel
Panel	physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full-HD - 1080p / 16:9
	Pixelabstand : 0,276 mm
	Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 609,6 mm / 531 mm x 299 mm
	Max. Farbtiefe : 16,7 Mio.
	Betrachtungswinkel H/V (CR>10) : 170°/ 160°
	Kontrast (statisch) : 1000:1
	Kontrast (dynamisch) : 12 mio.:1
	Helligkeit : 250 cd/m ²
	Reaktionszeit : 2 ms (GtG)
Eingänge	HDMI Buchse : HDMI®
	DVI Buchse : DVI-D (mit HDCP-Unterstützung)
	15 Pin Sub-D Buchse : RGB Analog
	Kopfhöreranschluss / Audioanschluss : Ja / Ja
	Eingangsfrequenz H/V : 30 - 83 kHz / 50 - 76 Hz
Bildkontrollen	Bedienelemente : Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, Auto Taste
	Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position, Anzeigzeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeiginformation
Extras	Bildqualität : Senseye® 3-Technologie
	Lautsprecher : 2x 1 Watt
	Sicherung : Kensington Lock
	Halterung : Vesa 100 mm x 100 mm
	Neigebereich : -5° / +20°
Energie	Netzadapter : internes Netzteil
	Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
	Leistungsaufnahme (Eco Mode) : 23 W
	Stromsparmodus : < 0,3 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE
	Ergonomie : TÜV Bauart, TCO 6.0
	Umwelt : Energy Star 5.1
Umgebung	Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 4,3 kg
	Gehäusefarbe : Schwarz glänzend
	Größe mit Fuß (H x B x T) : 565 x 434 x 194 mm
	mitgeliefertes Zubehör : Netzkabel, VGA-Kabel, Handbuch / Treiber-CD
	Garantie und Service: 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 17.12.2012

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstraße 6, 8953 Dietikon



Enjoyment Matters