



OD 2940



Obst-Dörrautomat

Farbe/Material:

weiß

Leistung:

ca. 250 W

EAN Nummer :

4008146294006



- zum Trocknen von Früchten, Gemüse und Kräutern
- 5 stapelbare Aufsätze, auch einzeln verwendbar
- maximale Temperaturen: ca. 85 °C (unten), ca. 70 °C (oben)
- Kunststoffgehäuse
- Aufsätze in zwei Höhen verstellbar
- Motor mit Lüfterflügel
- Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
- Klarsichtdeckel
- große Dörrfläche, Ø der Aufsätze ca. 31 cm