

Bedienungsanleitung für LED PENLIGHT „SPION“

Technische Daten

- Mit 8 superhellen LED
- Leuchtstärke: 250 Lux
- Mit drehbarem magnetischem Halterclip
- Druckschalter
- Für 3 x AAA/LR03/Micro Batterien (inklusive)
- Leuchtdauer: ca. 7 Std.
- Maße: 16 x 3 x 1,8 cm
- Gewicht: 36 g
- Farbe: blau

Anleitung

- Die LED Penlight „SPION“ wird mit drei Alkali-Mangan-AAA-Batterien bestückt.
Zur Inbetriebnahme Verschlusskappe am Leuchtenfuß im Uhrzeigersinn öffnen („OPEN“) und Sicherungsblättchen entfernen. Anschließend Verschlusskappe schließen („LOCK“).
Zum Austausch der Batterien Verschlusskappe am Leuchtenfuß abnehmen („OPEN“) und die Leuchte mit drei Batterien desselben Typs bestücken.

ACHTUNG! Die Batterien sollen mit +/- Polen gemäß Abbildung auf dem Verschluss eingesetzt werden. Nach der Bestückung Verschlusskappe wieder zuschrauben („LOCK“).

- Zum Ein-/Ausschalten Druckschalter betätigen.

Sicherheitshinweise

- Laserprodukt Klasse 1 – bitte den Lichtstrahl nicht in die Augen richten!
- LED kann NICHT ausgetauscht werden.
- Vor Feuchtigkeit schützen.
- LED Penlight von Kleinkindern fernhalten.
- Verwenden Sie niemals neue und gebrauchte Batterien zusammen: wechseln Sie immer alle drei Batterien aus. Leere Batterien müssen gemäß den geltenden Richtlinien entsorgt werden.



AMPERCELL®
Batterien und
Leuchtentechnik

Frankfurter Landstr. 68
D-61440 Oberursel
www.ampercell.com