



Datenblatt / Data Sheet

CHROMOFLEX® Pro File




Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics		
CE Artikelnummer / CE item no.	405459	405460	405461
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	66000341	66000342	66000343
Anzahl Kanäle / Number of channels	1	2	3
Ausgang / Output	Konstantspannung / Constant voltage		
Einsatzbereich / Field of application	LED Streifen / LED strips 12 & 24V		
Betriebsspannung / Operating voltage	8-26VDC		
Ausgangsstrom / Output current	1x3A	2x1.5A	3x1A
Max. Leistung / Max. power	78W		
Max. Temp. tc / Max. temp. tc	60°C		
Umgebungstemp. / Ambient temp. ta	0-50°C (empfohlen/recommended ≤ 30°C)		
Funkfrequenz / Radio frequency	868.3 MHz		
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	37 x 12 x 8 mm		
Beschreibung / Description	<p>Bei 3 Kanälen monochrom (Dimmer) oder als RGB (warmweiß/kaltweiß) nutzbar <i>Either 3 channels to be used monochrome (dimmer) or as RGB (warmwhite/cold white)</i></p> <p>Sämtliche Funktionen per Wireless-Update austauschbar <i>All functions can be exchanged per wireless-update</i></p> <p>11 Farbszenarien - davon 3 individuell editierbar <i>11 colour scenes - 3 can be edited individually</i></p> <p>Per Funk ansteuer- und vernetzbar - Reichweite max. 300m (50m im Gebäude) <i>Controllable by radio and easy to network - range max. 300m (50m in buildings)</i></p> <p>Geringer Leistungsverlust <i>Low power dissipation</i></p>		




Anschlusskizzen / Connection drawings

405459



405460



405461

