



Jahre Garantie\*

# ANSMANN ALCT 6-24/10

Automatik-Ladegerät für Bleiakkus mit Bereitschaftsparallelbetrieb

## Features

- Ladegerät für 6V, 12V- und 24V Bleiakkus (Blei-Gel, Blei-Vlies, Blei-Säure)
- Mit Hilfe der hochwertigen Polklemmen ist eine schnelle und zuverlässige Kontaktierung der Bleiakkus möglich.
- Automatische Spannungserkennung, Ladestrom einstellbar
- Übersichtliches LED-Display – einfach zu bedienen
- Automatischer REFRESH Modus, wenn die Batterie tiefentladen ist
- Wählbarer COLD TEMP Modus bei kalten Temperaturen
- Batterie-Defekt-Erkennung, 3-stufige Batteriestatusanzeige (35% - 70% - 100%)
- Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
- Automatische Nachladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt
- Ideal zur Überwinterung von Bleiakkus - Tiefentladung ausgeschlossen
- Automatische Starthilfeunterstützung
- Netz- und Ladekabel jeweils 180cm lang, praktisches Kabelaufbewahrungsfach integriert



Spannung



Ladestrom



Überladeschutz



REFRESH Modus



COLD TEMP Modus



Kabellänge



**Artikelnummer:** 1001-0014  
**Lieferumfang:** ALCT 6-24/10 mit Polklemmen, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85044055900  
**Verpackungseinheit:** 4 (555 × 302 × 218 mm)



### Spezifikationen

<b>Eingangsspannung</b>	230V AC
<b>Max. Ausgangsstrom</b>	10 A
<b>Akkuspannung</b>	6 V / 12 V / 24 V
<b>Ausgang</b>	6V: 1A 12V: 1A / 5A / 10A 24V: 1A / 5A
<b>geeignet für</b>	Blei-Säure-, Blei-Gel-, Blei-Vlies-Akkus
<b>Akkukapazität ab</b>	4,5 Ah
<b>Überladeschutz</b>	Ja
<b>Automatische Spannungserkennung</b>	Ja
<b>Ladestromregelung</b>	Ja
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Verpackung</b>	Karton
<b>Lagertemperatur</b>	-25 - 45 °C
<b>Betriebstemperatur</b>	0 - 25 °C