

Datenblatt

BenQ GW2760HS

68,58 cm / 27" LED-Display

- Slim-Bezel (11,5mm)
- Flimmerfreies LED-Backlight
- VA-Panel Blickwinkel H/V 178°/178°
- Dynamischer Kontrast 20 mio.:1
- Reaktionszeit 4 ms (GtG)



VA LED



	Modell : GW2760HS
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.L9NLB.QBE / 471 8755 04220 1
	Typ : 68,58 cm / 27" Wide TFT, VA-Panel
Panel	physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full-HD - 1080p / 16:9
	Pixelabstand : 0,311 mm
	Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 685,8 mm / 597,6 mm x 336,15 mm
	Max. Farbtiefe : 16,7 Mio.
	Betrachtungswinkel H/V (CR>10) : 178°/ 178°
	Kontrast (statisch) : 3000:1
	Kontrast (dynamisch) : 20 mio.:1
	Helligkeit : 300 cd/m ²
	Reaktionszeit : 4 ms (GtG)
Eingänge	HDMI Buchse : HDMI®
	DVI Buchse : DVI-D (mit HDCP-Unterstützung)
	15 Pin D-Sub Buchse : RGB Analog
	Kopfhöreranschluss / Audioanschluss : Ja / Ja
	Eingangsfrequenz H/V : 30 - 83 kHz / 50 - 76 Hz
Bildkontrollen	Bedienelemente : Ein/Aus Schalter, 5 Tasten OSD
	Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinformation
Extras	Bildqualität : Senseye® 3-Technologie
	Lautsprecher : 2x 1 Watt
	Sicherung : Kensington Lock
	Halterung : Vesa 100 mm x 100 mm
	Neigebereich : -5° / +15°
Energie	Netzadapter : internes Netzteil
	Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
	Leistungsaufnahme (Eco Mode) : 27 W
	Stromsparmodus : < 0,3 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE
	Ergonomie : TÜV Bauart, TCO 6.0
	Umwelt : Energy Star 5.1
Umgebung	Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 4,5 kg
	Gehäusefarbe : Schwarz glänzend
	Größe mit Fuß (H x B x T) : 446 mm x 702 mm x 131 mm
	mitgeliefertes Zubehör : Netz-, HDMI- Kabel, Handbuch / Treiber-CD



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 28.05.2013

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstraße 6, 8953 Dietikon



Enjoyment Matters