

AquaMax Eco Classic 8500

Artikelnummer: 51099

Produkteigenschaften

Rundum erneuert: der Klassiker – die Einsteigerklasse der Filter und Bachlaufpumpen von OASE.

Ganz neu in Form: durch organisches Design nahezu unsichtbar in Teiche und Bachläufe integrierbar

Kompromisslos zuverlässig: pumpt mit großer Reinigungskraft Teichwasser und Grobschmutzpartikel bis 8 mm Größe in einen Filter

Geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen

Im Lieferumfang enthalten: Spezialschlauchtülle mit Überwurfmutter für verschiedene Schlauchgrößen

Äußerst sparsam: dank ihres energieeffizienten EC-Motors spart die AquaMax Eco Classic laufend Strom – und damit bares Geld

Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch »Environmental Function Control« (EFC by OASE)*



AquaMax Eco Classic 8500

Artikelnummer: 51099

Abmessungen (L x B x H) (mm)	280 x 230 x 130
Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	80 W
Stromkabellänge (m)	10,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Garantie*G (+ Anforderungsgarantie)	3 + 2
Liter pro Minute max. (l/min.)	138
Liter pro Stunde max. (l/h)	8300
Meter Wassersäule max. (m)	3,20
Anschluss Druckseite	1 1/2"
Anschluss Saugseite	1 1/2"
Anschluss für Schläuche	1", 1 ¼", 1 ½"
Filterzulauffläche (cm ²)	810
Grobschmutzförderung max. (mm)	8
Elektronisch regulierbar	Nein
Aufstellungsart	getaucht und trocken aufstellbar
Artikelnr.	51099