

# Datenblatt

## BenQ GL2450

60,96 cm / 24" LED-Display

- Full-HD – 1080p/ 16:9
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Dynamischer Kontrast 12 mio:1
- Reaktionszeit 5 ms



LED

**Panel**  
Modell : GL2450  
Art. Nr. / EAN Code 9H.L7ALB.QPE / 471 8755 03180 9  
Typ : 60,96 cm / 24" Wide  
Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full-HD - 1080p / 16:9  
Pixelabstand : 0,276 mm  
Bild diagonale / -fläche (B x H) : 609,65 mm / 531,36 x 298,89 mm  
Max. Farbtiefe : 16,7 Mio.  
Betrachtungswinkel H, V (CR>10) : 170° / 160°  
Kontrast (dynamisch) : 12 mio.:1  
Helligkeit : 250 cd/m<sup>2</sup>  
Reaktionszeit : 5 ms

**Eingänge**  
DVI-D Buchse : DVI-D (mit HDCP)  
15 Pin D-Sub Buchse : RGB Analog  
Eingangsfrequenzen H / V : 30 ~ 83 kHz / 50 ~ 76 Hz / 205 MHz

**Bildkontrollen**  
Bedienelemente : Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, Auto Taste  
Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinformation

**Extras**  
Bildqualität: Senseye@3-Technologie  
Sicherung : Kensington Lock  
Halterung : VESA 100 mm x 100 mm  
Neigebereich : -5° / +15°

**Energie**  
Netzadapter : internes Netzteil  
Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz  
Leistungsaufnahme (Eco Mode) : ≤ 22 W  
Stromsparmmodus : < 0,3 W

**Zertifizierungen**  
Sicherheit : CE  
Ergonomie : TÜV Bauart, TCO 5.2  
Umwelt : Energy Star 5.1

**Umgebung**  
Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit  
Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit

**Eigenschaften**  
Gewicht netto: 4,1 kg  
Gehäusefarbe : Schwarz glänzend  
Größe mit / ohne Fuß (H x B x T) : 437 x 579 x 179 / 351 x 579 x 63 mm  
Mitgeliefertes Zubehör : Netz-, VGA-Kabel Handbuch/Treiber-CD



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 26.11.2013

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters