

12 Ω braun rot schwarz gold braun Best.-Nr. 40 79 33	15 Ω braun grün schwarz gold braun Best.-Nr. 40 79 41	18 Ω braun grau schwarz gold braun Best.-Nr. 40 79 50	22 Ω rot rot schwarz gold braun Best.-Nr. 40 79 68	27 Ω rot violett schwarz gold braun Best.-Nr. 40 79 76
33 Ω orange orange schwarz gold braun Best.-Nr. 40 79 84	39 Ω orange weiß schwarz gold braun Best.-Nr. 40 79 92	47 Ω gelb violett schwarz gold braun Best.-Nr. 40 80 00	56 Ω grün schwarz gold braun Best.-Nr. 40 80 18	68 Ω blau grau schwarz gold braun Best.-Nr. 40 80 26
82 Ω grau rot schwarz gold braun Best.-Nr. 40 80 34	100 Ω braun schwarz schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 80 42	120 Ω braun rot schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 80 50	150 Ω braun grün schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 80 69	180 Ω braun grau schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 80 77
220 Ω rot rot schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 80 85	270 Ω rot violett schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 80 93	330 Ω orange orange schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 81 07	390 Ω orange weiß schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 81 15	470 Ω gelb violett schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 80 23
560 Ω grün blau schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 81 31	680 Ω blau grau schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 81 40	820 Ω grau rot schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 81 58	1,0 KΩ braun schwarz schwarz braun braun Best.-Nr. 40 81 66	1,2 KΩ braun rot schwarz braun braun Best.-Nr. 40 81 74
1,5 KΩ braun grün schwarz braun braun Best.-Nr. 40 81 82	1,8 KΩ braun grau schwarz braun braun Best.-Nr. 40 81 90	2,2 KΩ rot rot schwarz braun braun Best.-Nr. 40 82 04	2,7 KΩ rot violett schwarz braun braun Best.-Nr. 40 82 12	3,3 KΩ orange orange schwarz braun braun Best.-Nr. 40 82 20
3,9 KΩ orange weiß schwarz braun braun Best.-Nr. 40 82 39	4,7 KΩ gelb violett schwarz braun braun Best.-Nr. 40 82 47	5,6 KΩ grün blau schwarz braun braun Best.-Nr. 40 82 55	6,8 KΩ blau grau schwarz braun braun Best.-Nr. 40 82 63	8,2 KΩ grau rot schwarz braun braun Best.-Nr. 40 82 71
10 KΩ braun schwarz schwarz rot braun Best.-Nr. 40 82 80	12 KΩ braun rot schwarz rot braun Best.-Nr. 40 82 98	15 KΩ braun grün schwarz rot braun Best.-Nr. 40 83 01	18 KΩ braun grau schwarz rot braun Best.-Nr. 40 83 10	22 KΩ rot rot schwarz rot braun Best.-Nr. 40 83 28
27 KΩ violett schwarz rot braun Best.-Nr. 40 83 36	33 KΩ orange orange schwarz rot braun Best.-Nr. 40 83 44	39 KΩ orange weiß schwarz rot braun Best.-Nr. 40 83 52	47 KΩ gelb violett schwarz rot braun Best.-Nr. 40 83 60	56 KΩ grün blau schwarz rot braun Best.-Nr. 40 83 79
68 KΩ blau grau schwarz rot braun Best.-Nr. 40 83 87	82 KΩ grau rot schwarz rot braun Best.-Nr. 40 83 95	100 KΩ braun schwarz schwarz orange braun Best.-Nr. 40 84 09	120 KΩ braun rot schwarz orange braun Best.-Nr. 40 84 17	150 KΩ braun grün schwarz orange braun Best.-Nr. 40 84 25
180 KΩ braun grau schwarz orange braun Best.-Nr. 40 84 33	220 KΩ rot rot schwarz orange braun Best.-Nr. 40 84 41	270 KΩ rot violett schwarz orange braun Best.-Nr. 40 84 50	330 KΩ orange orange schwarz orange braun Best.-Nr. 40 84 68	390 KΩ orange weiß schwarz orange braun Best.-Nr. 40 84 76
470 KΩ gelb violett schwarz orange braun Best.-Nr. 40 84 84	560 KΩ grün blau schwarz orange braun Best.-Nr. 40 84 92	680 KΩ blau grau schwarz orange braun Best.-Nr. 40 85 06	820 KΩ grau rot schwarz orange braun Best.-Nr. 40 85 14	1,0 MΩ braun schwarz schwarz gelb braun Best.-Nr. 40 85 22

Hinweis:

bitte bei Nachbestellung beachten:

1 Packung = 100 Stück!

nur in Packung á 100 Stück pro Wert lieferbar!

Farbe							
	Farbe	1.Ring	2.Ring	3.Ring	Multiplikator	Toleranz +/-	Temperatur-Koeffizient
	keine					20% M	
silber	silber				0,01	10% K	
gold	gold				0,1	5% J	
schwarz	schwarz	0	0	0	1		200 ppm/K
braun	braun	1	1	1	10	1% F	100 ppm/K
rot	rot	2	2	2	100	2% G	50 ppm/K
orange	orange	3	3	3	1K		15 ppm/K
gelb	gelb	4	4	4	10K		25 ppm/K
grün	grün	5	5	5	100K	0,50% D	
blau	blau	6	6	6	1M	0,25% C	10 ppm/K
violett	violett	7	7	7	10M	0,10% B	5 ppm/K
grau	grau	8	8	8	100M	0,05% A	
weiß	weiß	9	9	9	1G		