




Marquardt Mechatronik GmbH
Schloss-Str. 16
78604 Rietheim-Weilheim
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7424 / 99-0
Fax: +49 (0) 7424 / 99-2399
Internet: www.marquardt.de
E-Mail: marquardt@marquardt.de


Produktbild / Zeichnungen



Abbildung ähnlich



Technische Daten

Produktnummer	3250.0052	
Betätigerfarbe / Bedruckung		
Geschäftsbereich	Schalter & Sensoren	
Produktmanager	Buschle	
Produktfamilie	Wippschalter	
Betätigungsart	direkt	
Verpackungseinheit	50	
Sonstiges (Tabelle Katalog)	Schaltzeichen: 50.44	
Gewicht	24.500 g	
ROHS Konform	ja	
Produkt-Code	3250-1B-00-1-0	
Ausgabe	Katalog	
Schaltfunktion	Schließer (SPNO)	
Material fester Kontakt	AgNi	
Polzahl	1 - polig	
Anschlüsse	Steckanschluss, 3.0 x 0.8	
Mechanische Lebensdauer	50E4	
Schaltleistung IEC	10 (5) A 12 - 24 V DC 1E5	
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm	
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MOhm	
Kriechstromfestigkeit	250 PTI	
Schutzart	Anschluss	IP 40
	Betätiger	IP 66 und IP 67
Temperaturangaben	Anschlussseite min.	-40 °C
	Anschlussseite max.	85 °C
	Betätigungsseite min.	-40 °C
	Betätigungsseite max.	85 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	PA glasfaserverstärkt, ohne montierte Wippe	
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PP, schwarz Sockel: PA, schwarz	
Anschlussoberfläche	Lageranschluss	versilbert
	Außenanschluss	versilbert
Kontaktmaterial	AgNi	
Schaltkraft	7 N bis 12 N +1,5 N	
Sonstiges	Schaltzeichen: 50.44	
Zusatzbeschriftung	50.44	
Befestigungsart	Rastbefestigung	