

## Kabelgehäuse - KGS-MSTB 2,5/16 - 1783850

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 16, Maß a: 80 mm, Farbe: grün

### Produkteigenschaften

- Gerader Kabelabgang zur Aneinanderreihung mehrerer Kabelgehäuse
- Einfachere Steck- und Ziehvorgänge
- Zugentlastung der Kabel durch Kabelbinder bzw. Kabelschelle
- Für MSTB-, IC- und GMSTB- Steckerteile mit und ohne Flansch im Raster 5,0 und 5,08 mm
- Für Kabel mit 4 bis 13,5 mm Durchmesser geeignet
- vollständige Verrastung der beiden Halbschalen des Kabelgehäuses

### Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4017918042035

### Technische Daten

#### Maße

<b>Rastermaß</b>	0 mm
<b>Maß a</b>	80 mm

#### Allgemein

<b>Artikelfamilie</b>	KGS-MSTB 2,5
<b>Isolierstoffgruppe</b>	I
<b>Isolierstoff</b>	ABS
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	HB
<b>Polzahl</b>	16

### Klassifikationen

#### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	272607xx
<b>eCl@ss 4.1</b>	27260701
<b>eCl@ss 5.0</b>	27260701
<b>eCl@ss 5.1</b>	27260701
<b>eCl@ss 6.0</b>	27260704

# Kabelgehäuse - KGS-MSTB 2,5/16 - 1783850

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000451

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## Approbationen

GOST /

### Approbationsdetails



## Zubehör


### Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 2,5/7,5 - 1007604



## Zubehör

KGS-MSTB 2,5/ DST - 1784914



# Kabelgehäuse - KGS-MSTB 2,5/16 - 1783850

Zubehör

KD-KGS-MSTB - 1804658



## Zeichnungen

Maßzeichnung

