

Sicherung - SI FORM C 15 A DIN 72581 - 0913676

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: hellblau, Nennstrom: 15 A

Produkteigenschaften

- Mit SNAP IN-Fuß zur sicheren Vormontage auf der Leiterplatte
- Sicherungshalter für Flachsicherungen mit einer maximalen Nennspannung von 32 V

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918103996

Technische Daten

Allgemein

Farbe	hellblau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Sicherung	C
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Nennstrom I_N	15 A
Nennspannung U_N	24 V

Maße

Breite	5 mm
Länge	19 mm
Höhe NS 35/7,5	13 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,7175181,P]
eCl@ss 5.1	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,7175182,P]
eCl@ss 6.0	27142001

Sicherung - SI FORM C 15 A DIN 72581 - 0913676

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27142008
eCl@ss 8.0	27142008

ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC002298
ETIM 4.0	EC002298
ETIM 5.0	EC002298

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211813
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121412
UNSPSC 12.01	39121412
UNSPSC 13.2	39121412

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>