



Funkentstörkondensator K042202050
0,2 µF X1 + 2 x 2500 pF Y2 / 250 VAC


Technische Daten:

Kapazität:	0,2 µF X1+2X2,5nFY2
Kapazitätstoleranz:	+/- 20%
Nennspannung /Nennstrom	250 VAC / 10 A
Prüfspannung X1:	1625 VDC
Prüfspannung Y2:	2700 VDC
Dielektrikum:	MKP
Anwenderklasse:	HMF
Prüfzeichen:	ENEC 17

Anschlüsse: Litze 1,0 mm²

Ersatz für F+T J 508 -C-A

Kunststoffgehäuse 20 X 35 mm



Kunde:
Artikelnummer: K042202050
Arbeitsstand 04.01.11 /MA