



Beispiel

Bestellzeichen: ALN 163609
Artikelnummer: 7811310
Beschreibung: Gehäuse, Aluminium
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074016140
E-Nummer:
 Finland: 3420053
 Dänemark: 8212045732
 Schweden: 2536329
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		360	160	90	Schutzart (EN 60529): IP 66/67/68
inch:		14.2	6.3	3.5	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:		Zertifikate:			
Material:	Aluminium	Underwriters Laboratories			
Unterteilfarbe:	RAL 7001	Fimko			
Deckelfarbe:	RAL 7001	UL Canada			
Deckelschraubenmaterial:	Rostfreier Stahl	Gost R			
Dichtungsmaterial:	Polyurethan				
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:	-50 ... 140 °C				
Dauergebrauch:	-50 ... 80 °C				
Kurzzeit:	-60 ... 285 °F				
Dauergebrauch:	-60 ... 175 °F				
Zubehör:					
AM 1636	Montageplatte				
ARH 1636	Tragschiene TS 35				
MRS 28541	Befestigungslasche 2 St.				
PH A & AH A/B	Scharniersatz				

