



Beispiel

Bestellzeichen: ALN 232011
Artikelnummer: 7811350
Beschreibung: Gehäuse, Aluminium
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074016164
E-Nummer:
 Finland: 3420035
 :
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		230	200	110	Schutzart (EN 60529): IP 66/67/68
inch:		9.1	7.9	4.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Material:		Aluminium			Zertifikate:
Unterteilfarbe:		RAL 7001			Underwriters Laboratories
Deckelfarbe:		RAL 7001			UL Canada
Deckelschraubenmaterial:		Rostfreier Stahl			Gost R
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-50 ... 140 °C			
Dauergebrauch:		-50 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-60 ... 285 °F			
Dauergebrauch:		-60 ... 175 °F			
Zubehör:					
AM 2320		Montageplatte			
ARH 2320		Tragschiene TS 35			
MRS 28541		Befestigungsglasche 2 St.			
PH A & AH A/B		Scharniersatz			

