



Beispiel

**Bestellzeichen:** ALN 316011  
**Artikelnummer:** 7811470  
**Beschreibung:** Gehäuse, Aluminium  
**Anmerkungen:**

**EAN Code:** 6418074010834  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3420007  
 :  
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	600	310	110	Schutzart (EN 60529): IP 66/67/68
<b>inch:</b>	23.6	12.2	4.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
<b>Materials:</b>				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Material:</b>	Aluminium			<b>Zertifikate:</b> Underwriters Laboratories Fimko UL Canada Gost R
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7001			
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7001			
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>	Rostfreier Stahl			
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			
<b>Temperatur Bereich:</b>				
<b>Kurzzeit:</b>	-50 ... 140 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-50 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-60 ... 285 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-60 ... 175 °F			
<b>Zubehör:</b>				
AM 3160	Montageplatte			
ARH 60	Tragschiene TS 35			
MRS 28541	Befestigungsglasche 2 St.			
PH A & AH A/B	Scharniersatz			

