



Bestellzeichen: PC 1919 13 T
Artikelnummer: 5330059
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: transparenter Deckel

EAN Code: 6418074005397
E-Nummer:
 Finland: 3423801
 Italien: 7402010
 Schweden: 2539436
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	188	188	130	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	7.4	7.4	5.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/09
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	Klar transparent Polyamid			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelschraubenmaterial:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenfarbe:	Grau			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Fimko
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			UL Canada
Zubehör:				Gost R
EKHVT	Montageplatte			
EKHXT	Montageplatte Pertinax			
EKV 12	Tragschiene TS 35			

