



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 5638 18 T  
**Artikelnummer:** 5330065  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** transparenter Deckel

**EAN Code:** 6418074005618  
**E-Nummer:**  
Finland: 3423823  
Italien: 7402065  
Schweden: 2539458  
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		558	378	180	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>		22.0	14.9	7.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/09
<b>Materials:</b>					
<b>Material:</b>		all empty			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Deckelfarbe:</b>		Klar transparent			UV Resistenz: UL 508
		Polyamid			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>					Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>		Grau			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
<b>Dichtungsmaterial:</b>		Polyurethan			
<b>Temperatur Bereich:</b>					
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 120 °C			<b>Zertifikate:</b>
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 250 °F			Fimko
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
					UL Canada
					Gost R
<b>Zubehör:</b>					
EKUVT		Montageplatte			
EKUXT		Montageplatte Pertinax			
EKV 32		Tragschiene TS 35			
EKUZR		Zwischenrahmen (50 mm hoch)			

