



Beispiel

Bestellzeichen: PC 300/150 ZG
Artikelnummer: 6017338
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074061515
E-Nummer:
Finland: 3435614
Dänemark: 8212027983
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	360	255	152	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	14.2	10.0	6.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
	Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X and 6
Deckelschraubenfarbe:	Grau			
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Zertifikate:
				Gost R
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MIV 300	Montageplatte			
MIV 200	Montageplatte			
MIV 150	Montageplatte			
MIN 20	Tragschiene TS 15			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIV 30	Tragschiene TS 35			
MIV 20	Tragschiene TS 35			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP 10674	Wandbefestigungslaschen			

