

Elektronikgehäuse - UM 72-SEFE/L - 2959340

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Seitenelement, links, mit Fuß, Breite: 5 mm, Länge : 72 mm, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5

Produkteigenschaften

- Es sind Seitenelemente mit Potenzial-Erdkontakt von der Leiterplatte zur Tragschiene (EMV) lieferbar
- Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile
- Schnelle Montage auf die marktgängigen NS 35- oder NS 32-Tragschienen
- Vielfältige Möglichkeiten des externen Leiteranschlusses
- Flexibel in Form und Größe
- Hohe mechanische Stabilität durch Verschraubung der Seitenelemente mit dem Profil
- Die Module können über die Beschriftungsnuten im Strangprofil mit dem Phoenix Contact-Bezeichnungsmaterial beschriftet werden

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918099343

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Seitendeckel
Material Gehäuse	PA
Farbe	grün

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
---------------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701

Elektronikgehäuse - UM 72-SEFE/L - 2959340

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC000721

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized /

Approbationsdetails



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>