

Gehäuse - UM100-PROFIL 200CM - 2906319

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)

Strangprofil-Aufbaugehäuse, mit einer Baubreite von 100 mm und einer Festlänge von 200 cm



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918277451

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Aufbaugehäuse
Material Gehäuse	PVC
Farbe	grün

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 50 °C
--------------------------------------	------------------

Maße

Länge	2 m
Breite	2000 mm

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
---------------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
-----------------	----------

Gehäuse - UM100-PROFIL 200CM - 2906319

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC000721

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zubehör

Montagematerial

UM108-FE - 2959463



UMK-BF - 2976077



UM108-FE - 2959463



UMK-BF - 2976077



Gehäuse - UM100-PROFIL 200CM - 2906319

Zubehör

Aufbaugehäuse-Seitenteil

UM108-SE - 2959476



UM108-SEFE/R-A60 - 2959706



UM108-SEFE/R-A73 - 2959719



UM108 N-SEFE/R-A73 - 2709354



UM108-SEFE/L-A60 - 2959722



Gehäuse - UM100-PROFIL 200CM - 2906319

Zubehör

UM108-SEPEF/L-A60 - 2906500



UM108-SEFE/L-A73 - 2959735



UM108-SEPEF/L-A73 - 2906513



UM108 N-SEFE/L-A73 - 2709367



UM108 N-SEPEF/L-A73 - 2709370



UM108-SE-A60 - 2959748



Gehäuse - UM100-PROFIL 200CM - 2906319

Zubehör

UM108-SE-A73 - 2959751



UM108 N-SE-A73 - 2709383



Aufbaugehäuseabdeckung

UM-A/U N 73 CM - 2706852

Aufbaugehäuseunterteil

UM108-LG 10 - 2959780



Zubehör

UM108-A/U CM - 2854898

Gehäuse - UM100-PROFIL 200CM - 2906319

Zeichnungen

Maßzeichnung

