

## Elektronikgehäuse - EMG 22-H 7,5MM KLAR - 2946159

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in klarer Ausführung.  
Höhe: 7,5 mm, Breite: 22,5 mm

### Kaufmännische Daten

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Verpackungseinheit</b> | 10            |
| <b>GTIN</b>               | 4017918082116 |

### Technische Daten

#### Allgemein

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Gehäuseart</b>       | Oberteil         |
| <b>Material Gehäuse</b> | Polycarbonat, PC |
| <b>Farbe</b>            | transparent      |

#### Umgebungsbedingungen

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b> | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------------------------|-------------------|

#### Maße

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>Länge</b>   | 38 mm   |
| <b>Bauhöhe</b> | 7,5 mm  |
| <b>Breite</b>  | 22,5 mm |

#### Technische Daten

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b> | V2 |
| <b>Polzahl</b>                        | 8  |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 27180401 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 27180401 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27180506 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27180506 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27180802 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27182702 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27182702 |

## Elektronikgehäuse - EMG 22-H 7,5MM KLAR - 2946159

### Klassifikationen

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC001031 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC001031 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC001031 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC000886 |

#### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 31261501 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 31261501 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 31261501 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 31261501 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 31261501 |

### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>