

## Relaisbaustein; Relais mit 1 Wechsler (1u)

Artikelnummer: 286-308



Relaisbaustein; Relais mit 1 Wechsler (1u)

### Kennzeichnungen

RoHS ✓  
Compliant

### Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	286-308
GTIN / EAN	4045454414504
Inhalt	1
Verpackungseinheit	1
Kundenartikelnummer	

### Anmerkungen

### Technische Daten

#### Sonstiges

Farbe	grau
Verschmutzungsgrad (1)	3
Bemessungsspannung EN (1) [V]	250 [V]
Bemessungsstoßspannung (1) [kV]	4 [kV]
Ansprechzeit typ. [ms]	8 [ms]
Lebensdauer mechanisch	30 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele
Abfallzeit typ. [ms]	6 [ms]
Eingangsnennstrom (I <sub>n</sub> ) (Spule 20 °C)	6,1 mA
Betriebsleistung	533 mW
Max. Schaltspannung	DC 300 V / AC 250 V

<b>Technische Daten</b>	
<i>Max. Schaltleistung (ohmsch)</i>	192 W / 1750 VA
<i>Prellzeit typ. [ms]</i>	4 [ms]
<i>Spannungsfestigkeit Kontakt/Spule (AC, 1 min) [kVeff&lt;/s&gt;</i>	4 [kVeff]
<i>Lebensdauer mechanisch bei max. Last (ohmsch)</i>	1 x 105 Schaltspiele
<i>Eingangsnennspannung (UN)</i>	DC 220 V
<i>Max. Dauerstrom</i>	7 A
<i>Max. Einschaltstrom</i>	16 A
<i>Max. Ausschaltstrom</i>	8 A (10 % ED)
<i>Ansprechleistung [mW]</i>	261 [mW]
<i>Kontaktwerkstoff</i>	AgNi 0,15 + HV
<i>Brandlast [MJ]</i>	0.522 [MJ]
<i>Gewicht [g]</i>	27.313 [g]
<i>Breite [mm]</i>	15 [mm]
<i>Breite [in]</i>	0.591 [in]
<i>Zulässige Umgebungstemperatur bei UN</i>	-25 °C ... +40 °C

## Zubehör

**Zubehör**

*Beschriftungsmaterial*


Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
209-701	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-002	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-005	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-006	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-007	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-012	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-017	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-023	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-024	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5


*Allgemeines Zubehör*

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
210-657	Betätigungswerkzeug mit teilsoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 869, 870, 880	1
210-658	Betätigungswerkzeug mit teilsoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt; besonders geeignet für Aktoren- und Initiatorenklemmen der Serie 280 und für Serien 260, 261, 262, 264, 280, 281, 869, 870, 880, 2002, 2004	1
210-720	Betätigungswerkzeug mit teilsoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2004, 2005, 2022	1
280-609	Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 4-Leiter-Klemmen; 17 mm breit	1
280-619	Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 2-Leiter-Klemmen; 17 mm breit	1
280-763	Basisklemmenblock; Beschriftungsplatte; mit 4-Leiter-Klemmen; 17 mm breit	1

Bilder & Zeichnungen







#### Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.