

Relaisbaustein; Relais mit 1 Schließer (1a)

Artikelnummer: 286-567



Relaisbaustein; Relais mit 1 Schließer (1a)

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	286-567
GTIN / EAN	4045454560065
Inhalt	1
Verpackungseinheit	1
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen

Technische Daten

Sonstiges

Farbe	grau
Verschmutzungsgrad (1)	3
Bemessungsspannung EN (1) [V]	250 [V]
Bemessungsstoßspannung (1) [kV]	2.5 [kV]
Ansprechzeit typ. [ms]	8 [ms]
Lebensdauer mechanisch	5 x 10 ⁴ Schaltspiele
Abfallzeit typ. [ms]	10 [ms]
Eingangsnennstrom (I _n) (Spule 20 °C)	7,3 mA
Betriebsleistung	200 mW
Max. Schaltspannung	AC 250 V / DC 30 V

Technische Daten	
<i>Max. Schaltleistung (ohmsch)</i>	1250 VA
<i>Prellzeit typ. [ms]</i>	2 [ms]
<i>Spannungsfestigkeit Kontakt/Spule (AC, 1 min) [kVeff</s></i>	3 [kVeff]
<i>Lebensdauer mechanisch bei max. Last (ohmsch)</i>	1 x 10 ⁵ Schaltspiele
<i>Eingangsnennspannung (UN)</i>	AC 230 V
<i>Max. Dauerstrom</i>	5 A
<i>Max. Einschaltstrom</i>	5 A
<i>Max. Ausschaltstrom</i>	5 A
<i>Ansprechleistung [mW]</i>	100 [mW]
<i>Kontaktwerkstoff</i>	AgSnO
<i>Gewicht [g]</i>	18.2 [g]
<i>Breite [mm]</i>	10 [mm]
<i>Breite [in]</i>	0.394 [in]
<i>Zulässige Umgebungstemperatur bei UN</i>	-25 °C ... +40 °C

Zubehör

Zubehör

Beschriftungsmaterial



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
209-701	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-002	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-005	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-006	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-007	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-012	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-017	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-023	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-024	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5

Allgemeines Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
210-657	Betätigungswerkzeug mit teilsoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 869, 870, 880	1
210-658	Betätigungswerkzeug mit teilsoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt; besonders geeignet für Aktoren- und Initiatorenklemmen der Serie 280 und für Serien 260, 261, 262, 264, 280, 281, 869, 870, 880, 2002, 2004	1
210-720	Betätigungswerkzeug mit teilsoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2004, 2005, 2022	1
280-608	Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 4-Leiter-Klemmen; 12 mm breit	1
280-618	Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 2-Leiter-Klemmen; 12 mm breit	1
280-762	Basisklemmenblock; Beschriftungsplatte; mit 4-Leiter-Klemmen; 15 mm breit	1

Bilder & Zeichnungen





Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.