


Relaisart
Model

Schaitrelais
Switching Relays

Maßbild
Dimensions

Funktion
Function

Digifant II




Spulendaten Coil Ratings

Nennspannung V =
Rated Voltage V =
zul. Tol. ±
Max. Tolerance

12

30 %

Anschlußschaltung
Electrical Diagram



Allgemeine Daten General Data

Prüfspannung
Test Voltage
Betriebstemperaturbereich
Operating Temperature range
Ansprech- / Abfallzeit
Set- / Resetttime
Mech. Lebensdauer Schaltspiele ≥
Mech. Life Operation ≥
Elektr. Lebensdauer (bei Nennlast) ≥
Elect. Life oper.(at rated load) ≥
Gewicht ca. [g]
Weight Approx. [g]
Einbaulage / beliebig
Mounting Position / at will
Schüttelfestigkeit [g]
Vibration Resistance [g]
Zulassungen / Approvals

700 V~ / 1 kV=

-40 +85°C

≤ 8 ms

1x10⁶

5x10⁴

40


ja

Yes

10

VW

Steckeranordnung
Terminal Layout



Relais auf Anfrage / Relais at
Request

Bestell-Nr. Part No.

24.5300.10