

Kabelfühler Typ 04 Pt 100


Produktdaten

Messwertaufnehmer :	Pt 100 Klasse B
Temperaturbereich:	-50...+ 400 °C
Einbaulänge:	100 mm
Durchmesser Einbaulänge:	3 mm
Sonden Material:	Edelstahl 4.4571 / 1.4403
Hülse:	6 x 40 mm 1.4305 bzw. CuZn vernickelt
Anschlussleitung:	PVC isoliert Ø 4,5 mm / 4 x 0,14 mm ²
Leitungslänge:	2 Meter
zul. Tmax (°C) der Leitung:	+ 80 °C
Stecker:	freie Leitungsenden
Schutzart EN 60529:	IP 42 Übergang Sondenrohr Leitung
Genauigkeit:	Klasse B DIN IEC 60751 B +/- 0.3 °C

Bestell-Information

TSG-Artikelnummer:	8006 1105
Conrad-Artikelnummer:	50 77 74-XX

Maße



Bild



Einbaubeispiel

