


Oberflächenfühler Typ 18 NiCr-Ni Typ K Kreuzband mit Gewinde

Produktdaten	
Messwertaufnehmer :	Typ K NiCr-Ni Klasse 2
Temperaturbereich:	-50...+180 °C
Kreuzband:	Mit Gewinde, M 12 x 1
Kreuzbandmaterial:	CuZn vernickelt
Anschlussleitung:	Silikon isoliert Ø 4 mm / 2 x 0.25 mm ²
Leitungslänge:	2 Meter
zul. Tmax (°C) der Leitung:	+180 °C
Stecker:	freie Leitungsenden
Genauigkeit:	DIN IEC 60584 Klasse B
Bestell-Information	
TSG-Artikelnummer:	8006 1324
Conrad-Artikelnummer:	50 77 98-XX

Maße	
	
Bild	Einbaubeispiel
