

Luftkanaltemperaturfühler Typ 23 NiCr-Ni Typ K


Produktdaten

Messwertaufnehmer :	Typ K NiCr-Ni Klasse 1
Temperaturbereich:	-50...+ 400 °C
Einbaulänge:	200 mm
Durchmesser Einbaulänge:	6 mm
Sonden Material:	Edelstahl 1.4571 / 1.4403
Anschlussleitung:	PVC isoliert Ø 4 mm / 2 x 0.22 mm ²
Leitungslänge:	2 Meter
zul. Tmax (°C) der Leitung:	+80 °C
Stecker:	freie Leitungsenden
Genauigkeit:	Klasse 1 DIN IEC 60584 +/- 1.5 °C

Bestell-Information

TSG-Artikelnummer:	8006 1530
Conrad-Artikelnummer:	50 78 05-XX

Maße



Bild



Einbaubeispiel

