

APPOLDT GmbH Ingenieurbüro
 D- 40231 Düsseldorf Am Schurfwinkel 2a

USB - STICK für TS 35 DIN - SCHIENEN - MONTAGE

USB 2.0 / 3.0 4GB 128 GB

- Die Plantasche im Schaltschrank ist für die Dokumentation öfter zu klein bzw. häufig unvollständig !!
 CD's und lose UBS-Sticks gehen verloren !!
- Für Ihre Digitale Dokumenten Ablage z.B. Schaltpläne / Übersichtspläne Klemm- und Belegungspläne , Software Backups Betriebsanleitungen Wartungsunterlagen
- Zertifiziert für High-Speed USB 2.0 / USB 3.0 kompatibel
- Beliebiges Datenformat
- Zugriff über mitgelieferte Kabel Typ:A/A

DIEBSTAHLSCHUTZ durch Kundenverdrahtung möglich !
Achtung!!

- Standard-Versiom :** 4 nicht belegte Klemmen

Sonderausführungen !


- Index: - LD** - Anzeige durch anlegen von 24Vdc
- Index : - Q1 mit interner Brücke b. Klemme 1+2** Zubehör : 2-pol. isol. Brücke. (extern anschrauben)

TYP: 9009
 USB im Installations-Verteiler-Schrank ähnlich einem Sicherungsautomaten-Gehäuse in 17mm Breite.TS35

Auf Kundenwunsch kann ein sehr schneller USB eingesetzt werden !! Typ: 9061-V3

USB 2.0 TYP: A

4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 GB



Klemme 1 2
3 4

USB-Stecker Typ: A
Incl. Kabel : Typ: 9008

USB 2.0 Typ: A

4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128GB

INSTA - Verteiler - Einbau



Ohne Schraubklemmen.!

USB-Stecker Typ: A
Incl.Kabel : Typ: 9008

USB 3.0 Typ: A

4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 GB

schneller als USB2.0



USB-Stecker Typ: A
Incl. Kabel : Typ: 9059


USB 3.0 -DONGEL

4-8-16 - 32 - 64 - 128 GB

sehr schneller USB 3.0



USB-Stecker Typ: A




USB-Kabel

Dongel kann vom Kunden beige stellt werden oder offen zum Selbsteinbau geliefert werden !!

Beschreibung

USB2.0 - 4GB - Set incl. USB 1,8m-Kabel , A-A
USB2.0- 4GB - Set mit LED "
USB2.0 - 8GB - Set "
USB2.0- 8GB - Set mit LED "
USB2.0 - 16GB -Set "
USB2.0 - 32GB -Set "
USB2.0 - 64GB - Set "
USB2.0 - 128GB -Set "
USB2.0 - 4GB - INSTA Set incl. Kabel 1,8m, Typ: A-A
USB3.0 - 4GB - Set incl. USB 1,8m-Kabel , A-A
USB3.0- 4GB - Set mit LED "
USB3.0 - 8GB - Set "
USB3.0- 8GB - Set mit LED "
USB3.0 - 16GB -Set "
USB3.0 - 32GB -Set "
USB3.0-32GB-SET mit LED "
USB3.0-32GB-SET -OPTION -V3 "
Verlängerungskabel USB 2.0 / 1,8-2 m Typ : „A - A „
Verlängerungskabel USB 3.0 / 1,8-2 m, Typ : „A - A „

Typ	Artikel Nr:
USB2.0-4GB-A	9004
USB2.0-4GB-LD	9004-LD
USB2.0-8GB-A	9003
USB2.0-8GB-LD	9003-LD
USB2.0-16GB-A	9013
USB2.0-32GB-A	9014
USB2.0-64GB-A	9015
USB2.0-128GB-A	9016
USB2.0-Kabel	9008

Typ	Artikel Nr:
USB2.0-4GB-INSTA	9009
USB 2.0-Kabel	9008

Typ	Artikel Nr:
USB3.0-4GB-A	9052
USB3.0-4GB-LD	9052-LD
USB3.0-8GB-A	9050
USB3.0-8GB-LD	9050-LD
USB3.0-16GB-	9054
USB3.0-32GB-A	9061
USB3.0-32GB-LD	9061-LD
USB3.0-32GB-Optio.9061-V3	
USB3.0-Kabel	9059

STECKERDATEN PLUG DATA
 USB 2.0 / 3.0 – Stecker-Typ- Anschluss

Lesen ca: 28 MB/s
 Schreiben ca: 6,5 MB/s

4 GB - 128 GB
 grün nur bei Index- LD
 Ab Windows 2000 ; MAC OS 9.1 und Linux

Standard / 9061-V3
 35 MB/s /Option 175MB 175 MB/s
 25 MB/s /Option 80MB 80 MB/s
32GB

Windows XP/Vista/7..MAC >OS10.0 ..Linux >2.6

KABELDATEN CABLE DATA

Kabeltyp
 Länge

Verlängerungskabel
 USB 2.0 ; Typ:“ A -A“ ,Stecker und Buchse
 1,8-2 m weitere Längen auf Anfrage

USB 3.0 Typ: A-A , Stecker u. Buchse

ALLGEMEINE DATEN GENERAL DATA

Schraubklemmen / Federzugklemmen
 Abmessungen BxLxH Modul with/length/height
 Montage
 Betriebstemperatur Operating temperatur range
 Sonderausführungen :

2,5mmq f ohne Klemmen
 12x 62x 62mm (9004) 17x90x81mm(9009)
 TS 35 DIN-Rail TS35
 -25°C.....+70°C
 -LD mit LED-Anzeige ; -Q1 mit interner Brücke bei Klemme 1+2

Schraubklemmen
 12x62x62 mm