



## Produkteigenschaften

- Der MAX! Heizkörperthermostat<sup>+</sup> ist für das Regeln einzelner Heizkörper zuständig und bietet einen leichten Einstieg in das MAX! System
- Flexibel durch voreingestellte Wochenprogramme und individuelle Programmierung direkt am Gerät
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten durch frei programmierbare Heizphasen (13 Schaltzeiten zur Temperaturumstellung je Tag)
- Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5°C genau)
- Automatische Temperaturabsenkung beim Lüften und Anpassung der Temperatur beim Öffnen/Schließen des Fensters durch Temperatursturzerkennung oder anlernbare Fensterkontakte (max. 2 Heizkörperthermostate und 3 Fensterkontakte in einem Raum)
- Lässt sich flexibel zur Raum- oder Hauslösung erweitern
- Boost-Taste für sofortiges Aufheizen des Heizkörpers
- Frostschutz-Automatik mit automatischer Ventilöffnung bei Frostgefahr
- Kalkschutz-Automatik: automatischer Schutz vor Verkalkung durch regelmäßige Ventilfehrt
- Einfache Montage ohne Wasser abzulassen, ohne Eingriff in das Heizungssystem, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Manipulationssicher durch einfache und erweiterte Bediensperre
- Demontageschutz optional erhältlich

## Technische Daten

Spannungsversorgung:	3 V
Typ. Freifeldreichweite:	100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Maximale Stromaufnahme:	100 mA
Batterien:	2 x LR6 (Mignon/AA)
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre (2 Heizzyklen)
Display:	LCD, ca. 45 x 32 mm (B x H) beleuchtet
Gewindeanschluss:	M30 x 1,5 (z.B. für Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop Typ A und Typ AV6, Schlösser, Comap D 805, Valf, Watts, Danfoss RA, RAV und RAVL mit Adapter)
Abmessungen (B x H x T):	60 x 65 x 100 mm (mit Anschlussflansch)
Gewicht:	168 g

## Logistische Daten

Artikelnummer:	105936
EAN-Code:	4047976059362
Kurzbezeichnung:	BC-RT-TRX-CyG-2
Verpackungseinheit:	24
Maße Verpackung:	110 x 110 x 75
Gesamtgewicht:	294,0 g
Zolltarifnummer:	90321020

## Lieferumfang

Bedienungsanleitung in D, GB, F und NL
2 x Mignon-Batterien/LR6/AA
3 Adapter für Danfoss-Ventile (RA, RAV, RAVL)
Montagematerial (1 x Schraube, 1 x Gewindemutter)
Montageanleitung