

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► **Kompakt- Schaltschränke AE Edelstahl – AE 1009.600**

Stand: 30.04.2013

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl – AE 1009.600

erstellt am : 30.04.2013 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Material: Gehäuse: Edelstahl
Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Verschlüsse: Zink-Druckguss
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Oberfläche: Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 240
Montageplatte: verzinkt
Verschlüsse: vernickelt

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 66

Lieferumfang: Gehäuse mit Tür(en)
Vorreiberverschluss mit Doppelbart-Einsatz
Montageplatte

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177000360

Zolltarifnummer: 94032080

Produkt-Merkmale

Abmessungen: Breite: 600 mm
Höhe: 380 mm
Tiefe: 210 mm

Montageplatte: Breite: 549 mm
Höhe: 355 mm











Anzahl Türen: 1

Anzahl Vorreiberverschlüsse: 1

Gewicht: 14,6 kg

Approbationen

Approbationen

-  Bureau Veritas (EN)
-  Russian Maritime Register of Shipping (RU, EN)
-  TÜV (EN)
-  TÜV (DE)
-  UL + C-UL (EN)
-  VDE (EN, DE)
-  UL (EN)
-  Bureau Veritas (EN)
-  CSA (EN)
-  Germanischer Lloyd (EN)

Erklärungen

-  Herstellererklärung (EN, DE)
-  Konformitätserklärung (EN, DE)

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads

Dokumentationen  Anleitung (DE, EN)

Videos Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen Anfordern

Datenblätter  Technisches Datenblatt (DE)

Kennlinien Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl

Schutzart IP 66

Gehäuse: bestehend aus Edelstahl 1.4301 (V2A) 1,25 bzw. 1,5 mm. Aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung.

Türen: 1,5 bzw. 2 mm Edelstahl 1.4301, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, verdeckten Schamieren, 130° Öffnungswinkel nach VDI, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Montageplatte: 2-3 mm Stahlblech, mit Systemlochungen auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

Zubehör: Verschlusssysteme, Erdungsbänder, Schaltplantaschen Türarretierung, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, Sichtfenster, Tableaus

Oberflächenausführung: Strichschliff

Abmessungen (B x H x T): 600 x 380 x 210 mm

Bitte beachten Sie auch folgende Alternativ-Produkte:



Kompakt-Schaltschränke AE

Weitere Informationen zu diesem Produkt

» www.rittal.com/de-de/Kompakt_Schaltschranke_AE



Kompakt-Schaltschränke AE



Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl, IP 69K



Hygienic Design Kompakt-Schaltschrank HD



Ex-Gehäuse Edelstahl, mit scharnierter Tür



CS Wandgehäuse Gehäuse im Gehäuse

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP