

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

E-Box EB – EB **1551.500**

Stand: 02.05.2013

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



E-Box EB – EB 1551.500

erstellt am : 02.05.2013 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Material:	Gehäuse und Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche:	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 66
Lieferumfang:	Gehäuse mit schamierter Tür 180°-Scharnier Vorreiberverschluss mit Doppelbart-Einsatz Montageplatte
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177251670
Zolltarifnummer:	94032080

Produkt-Merkmale

Abmessungen:	Breite: 150 mm Höhe: 150 mm Tiefe: 80 mm
Montageplatte:	Breite: 125 mm Höhe: 135 mm

Anzahl	1
---------------	---

Vorreiberverschlüsse:

Gewicht: 1,7 kg

Approbationen

Approbationen

-  Bureau Veritas (EN)
-  CSA (EN)
-  C-UL (EN)
-  Lloyds Register of Shipping (EN)
-  Russian Maritime Register of Shipping (RU, EN)
-  TUV (DE)
-  TUV (EN)
-  UL + C-UL (EN)
-  VDE (EN, DE)
-  Bureau Veritas (EN)
-  CSA (EN)
-  C-UL (EN)
-  Germanischer Lloyd (EN)

Erklärungen  Herstellererklärung (EN, DE)

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads

Dokumentationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Videos Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Datenblätter  Technisches Datenblatt (DE)

Kennlinien Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Elektro - Box Schutzart IP 66

Gehäuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus bestehend aus 1,38 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter.

Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, und verschraubten Schamieren, 180° Öffnungswinkel, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Montageplatte: 2 bzw. 2,5 mm Stahlblech verzinkt

Zubehör: Verschlußsysteme, Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035, lichtgrau Struktur pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 150 x 150 x 80 mm

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP