


# Klemmenkästen KL

ohne Flansch, Tiefe: 120



1.1 B  
Klemmenkästen KL

**Material:**

Gehäuse: Stahlblech 1,25 mm;  
1,38 mm bei KL 1507.510 bis  
KL 1513.510  
Deckel: Stahlblech 1,25 mm

**Oberfläche:**

Gehäuse und Deckel:  
tauchgrundiert,  
außen pulverbeschichtet in  
RAL 7035 Struktur

**Schutzart:**

IP 66 nach EN 60 529/10.91,  
NEMA 4 wird erfüllt.

**Lieferumfang:**

Gehäuse, Deckel mit umlaufend  
geschäumter PU-Dichtung und  
Deckelschrauben inkl. Kunst-  
stoffbuchsen.

**Approbationen,**  
siehe Seite 23.

**Detailzeichnung,**  
siehe Seite 1081.

<b>Breite (B1) mm</b>	VE	150	200	200	300	300	300	400	400	400	400	Seite
<b>Höhe (H1) mm</b>		150	150	200	150	200	300	150	200	300	400	
<b>Tiefe (T1) mm</b>		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
<b>Best.-Nr. KL</b>	1 St.	<b>1500.510</b>	<b>1529.510</b>	<b>1502.510</b>	<b>1501.510</b>	<b>1503.510</b>	<b>1507.510</b>	<b>1589.510</b>	<b>1504.510</b>	<b>1508.510</b>	<b>1511.510</b>	
Gewicht (kg)		1,6	1,8	2,3	2,6	3,0	4,0	3,2	3,6	4,8	6,2	

<b>Zubehör</b>												
Montageplatte	1 St.	1560.700	1575.700	1562.700	1561.700	1563.700	1567.700	1576.700	1564.700	1568.700	1571.700	909
Tragschiene TS 35/7,5	10 St.	2314.000	2315.000	2315.000	2316.000	2316.000	2316.000	2317.000	2317.000	2317.000	2317.000	927

<b>Breite (B1) mm</b>	VE	500	500	600	600	600	800	800	Seite
<b>Höhe (H1) mm</b>		200	300	200	300	400	200	400	
<b>Tiefe (T1) mm</b>		120	120	120	120	120	120	120	
<b>Best.-Nr. KL</b>	1 St.	<b>1505.510</b>	<b>1509.510</b>	<b>1506.510</b>	<b>1510.510</b>	<b>1512.510</b>	<b>1527.510</b>	<b>1513.510</b>	
Gewicht (kg)		4,4	5,8	5,7	6,8	8,4	6,8	11,0	

<b>Zubehör</b>									
Montageplatte	1 St.	1565.700	1569.700	1566.700	1570.700	1572.700	1574.700	1573.700	909
Tragschiene TS 35/15	10 St.	2318.000	2318.000	2319.000	2319.000	2319.000	-	-	927

Klemmenkästen in RAL 7032 Struktur mit End-Nr. .210, grundiert mit End-Nr. .310 bestellen. Lieferzeit auf Anfrage.



**Kabelverschraubungen und  
Mehrfachdichteinsätze,**  
Best.-Nr. siehe Seite 972 – 973.