


Edelstahl

Klemmenkästen KL



1.6
Edelstahl

Material:

Edelstahl 1.4301
Gehäuse: 1,25 mm
Deckel: 1,25 mm

Oberfläche:

Gehäuse und Deckel:
Strichschliff, Korn 180

Schutzart:

IP 66 nach EN 60 529/10.91,
NEMA 4x wird erfüllt.

Lieferumfang:

Gehäuse, Deckel mit umlaufend
eingeschäumter PU-Dichtung
und Deckelschrauben inkl.
Kunststoffbuchsen.

Approbationen,
siehe Seite 23.

Detailzeichnung,
siehe Seite 1119.

Breite (B1) mm	VE	150	300	200	300	400	300	Seite
Höhe (H1) mm		150	150	200	200	200	300	
Tiefe (T1) mm		80	80	80	80	120	120	
Best.-Nr. KL	1 St.	1521.010	1522.010	1523.010	1524.010	1525.010	1526.010	
Gewicht (kg)		1,3	1,8	1,8	2,4	3,6	3,9	
Deckelschrauben		4	4	4	4	4	4	

Zubehör

Montageplatte	1 St.	1560.700	1561.700	1562.700	1563.700	1564.700	1567.700	909
Wandbefestigungshalter	4 St.	1594.000	1594.000	1594.000	1594.000	1594.000	1594.000	905
Wandbefestigungswinkel	1 St.	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	906
Mastbefestigung	1 St.	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	906
Tragschienen TS 35/7,5	10 St.	2314.000	2316.000	2315.000	2316.000	2317.000	2316.000	927

Klemmenkästen in Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) mit End-Nr. .510 bestellen. Lieferzeit auf Anfrage.



Wandbefestigungshalter

für eine sichere Befestigung an
der Wand.
Best.-Nr. siehe Seite 905.



Gehäusekupplung

zur Befestigung des 120 mm
tiefen KL am Tragarmsystem.
Best.-Nr. siehe Seite 278.