



Bestellzeichen: ABS 21/18-3
Artikelnummer: 7585154
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

EAN Code: 6418074056788
E-Nummer:
 Finland: 3438243
 Dänemark: 8212016761
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	235	185	119	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:	9.3	7.3	4.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	Rauchgrau			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Dichtungsmaterial:	EPDM und Polyurethan			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			Gost R
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
MP 21/18	Montageplatte			
FP 21/18	Frontplatte			
FC PC 21/18	PC Frontrahmen			

CARDMASTER 213x185x90-119

