



Beispiel

Bestellzeichen: ALN 061005
Artikelnummer: 7811080
Beschreibung: Gehäuse, Aluminium
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074016041
E-Nummer:
 Finland: 3420042
 Dänemark: 8212045622
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		100	66	46	Schutzart (EN 60529): IP 66/67/68
inch:		3.9	2.6	1.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Material:	Aluminium				Zertifikate: Underwriters Laboratories Fimko UL Canada Gost R
Unterteilfarbe:	RAL 7001				
Deckelfarbe:	RAL 7001				
Deckelschraubenmaterial:	Rostfreier Stahl				
Dichtungsmaterial:	Polyurethan				
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:	-50 ... 140 °C				
Dauergebrauch:	-50 ... 80 °C				
Kurzzeit:	-60 ... 285 °F				
Dauergebrauch:	-60 ... 175 °F				
Zubehör:					
ARM 0610	Tragschiene TS 15				
MR 75003	Selbstschneidende Taptite Schraube M3				
MRS 28540	Befestigungslasche 2 St.				

