


Anschlusszubehör

Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Leuchten können folgende Komponenten verwendet werden:



Zubehör:

Kabelbinder für Schnellmontage, siehe Seite 982.



Anschlussleitung für	UL	Länge mm	VE	Best.-Nr. SZ		
				Orange	Gelb	Grau
Einspeisung (mit Buchse, ohne Stecker)		3000	5 St.	4315.100	4315.110	–
Einspeisung (mit Buchse und Zugentlastung, ohne Stecker)	■	3000	1 St.	–	–	4315.150
Durchgangsverdrahtung (mit Buchse und Stecker)	■	600	1 St.	–	–	4315.450
Einspeisung über Anschlusselement/ Durchgangsverdrahtung (mit Buchse und Stecker)		600	5 St.	4315.400	4315.410	–
		1000		4315.200	4315.210	–
		4000	1 St.	4315.600	4315.610	–



Türpositionsschalter mit Einbauzubehör	UL	Länge mm	VE	Best.-Nr. SZ	
				Orange	Gelb
mit Anschlussleitung		6000	1 St.	4315.500	4315.510
		1000		4315.300	4315.310
ohne Anschlussleitung	■	–		4127.000	




Türpositionsschalter mit Kipphebel	Technische Daten	VE	Best.-Nr. SZ
Ohne Anschlussleitung, für TS Schränke mit eingebautem Schwenkrahmen, groß. Die Betätigung des Kipphebels erfolgt über den Türrohrrahmen der Stahlblechtür oder bei Sichttüren über einen im Lieferumfang enthaltenen Adapter.	230 V AC, 6 A 24 V DC, 10 A	1 St.	4127.200



Anschlusselement mit Leitungsschutzschalter 10 A	VE	Best.-Nr. SZ
Montagekosten reduzieren: Systemleuchten und Arbeitsplatzleuchten werden über die Anschlussleitung schnell und sicher eingespeist. Für selbst konfigurierte Leitungen ist der Stecker SZ 2507.200 zu verwenden. Anschlusselement zum Aufschnappen auf Hutschiene.	1 St.	2507.500



Für Eigenkonfektionierung	VE	Best.-Nr. SZ
Buchsen für Einspeisung Durchgangsverdrahtung	5 St.	2507.100
Stecker für Anschlusselement Durchgangsverdrahtung		2507.200
T-Verteiler mit 2 Buchsen, 1 Stecker		2507.300
Stecker für Türpositionsschalter-Leitung		2507.400



- 1 Buchse
- 2 Stecker