



Sockel-Elemente vorne und hinten

Stahlblech für TS, CM, CL, PC-TS, IW, FR(i), TE
 Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken. Bei 200 mm hohen Sockel-Elementen ist eine Blende zur Kabeleinführung zweigeteilt.

Material:
 Stahlblech, lackiert
 Abdeckkappen Kunststoff RAL 9005/7035


Lieferumfang:
 1 Satz =
 2 Sockel-Elemente, 4 Abdeckkappen,
 4 Schrauben und Käfigmuttern M12
 zur Montage am Schrank.

+ Zubehör:

Bodenbefestigungsglasche SO 2817.000, siehe Seite 838.
 Filtermatte für belüftete Ausführungen, siehe Seite 840.

Detailzeichnung,
 siehe Seite 836.

Deutsches Patent Nr. 198 60 408



Für Schrankbreite mm	Ausführung	Farbe		Best.-Nr. TS	
		RAL 7022	RAL 7035	100 mm hoch	200 mm hoch
400	geschlossen	■	–	8601.400	8602.400
500	geschlossen	■	–	8601.500	8602.500
600	geschlossen	■	–	8601.600	8602.600
	geschlossen	–	■	8601.605	8602.605
	belüftet	–	■	7825.601	–
	belüftet mit Designblende	–	■	7825.603	–
800	geschlossen	■	–	8601.800	8602.800
	geschlossen	–	■	8601.805	8602.805
	belüftet	–	■	7825.801	–
	belüftet mit Designblende	–	■	7825.803	–
850	geschlossen	■	–	8601.850	8602.850
1000	geschlossen	■	–	8601.000	8602.000
1100	geschlossen	■	–	8601.300	8602.100
1200	geschlossen	■	–	8601.200	8602.200



Sockel-Blenden, seitlich

Stahlblech für TS, CM, CL, PC-TS, IW, FR(i), TE
 Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden. Zur Stabilisierung von angereihten Sockel-Elementen können Sockel-Blenden (100 mm hoch) um 90° gedreht montiert werden.

Material:
 Stahlblech, lackiert

Lieferumfang:
 1 Satz =
 2 Sockel-Blenden inkl. Material zur Befestigung an den Sockel-Elementen.



! Zusätzlich wird benötigt:

Sockel-Anreihlaschen TS 8601.100, siehe Seite 838, bei Montage um 90° gedrehter Sockel-Blenden.

+ Zubehör:

Befestigungsbolzen für Sockel, siehe Seite 838.

Detailzeichnung,
 siehe Seite 836.



Für Schranktiefe mm	Farbe		Best.-Nr. TS	
	RAL 7022	RAL 7035	100 mm hoch	200 mm hoch
300	■	–	8601.030	8602.030
400	■	–	8601.040	8602.040
500	■	–	8601.050	8602.050
600	■	–	8601.060	8602.060
	–	■	8601.065	8602.065
800	■	–	8601.080	8602.080
	–	■	8601.085	8602.085
900	–	■	8601.095	8602.095
1000	–	■	8601.015	8602.015