

Produktdatenblatt

TS 8606.500



Stammdaten:

Bestell-Nummer:	TS 8606.500
Bezeichnung:	Topschrank-System, lackiert RAL 7035, mit Montageplatte, eintürig
Variante:	mit Montageplatte, lackiert
VE:	1 ST
B x H x T:	600 mm x 2.000 mm x 600 mm
Montage-Fläche:	k.A.
Volumen:	883,00 dm ³
Gewicht:	98,80 kg
EAN:	4028177250819
Zoll-Nummer:	94032080
Schutzarten:	IP 55, NEMA 12

Approbationen:

BV	09639 / CO BV
CE	1 333 701
CSA	LR 59132
DNV	E-11067
GL	15 644 00 HH
HE	1 248 310
IP-Nema	Zertifikat
LR	07/20038
MRS	10.04048.250
TÜV	B 10 07 12010 008
TÜV-MARK	Z2 10 07 12010 009
UL	E 76083
VDE	6312 ÜG

Produktdatenblatt

TS 8606.500



Artikeleigenschaften:

Material

Stahlblech
Schrankgerüst, Dach, Rückwand und Bodenbleche: 1,5 mm
Tür: 2,0 mm
Montageplatte: 3,0 mm

Oberfläche

Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand:
tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt.

Lieferumfang

Schrankgerüst mit Tür, Montageplatte, Bodenblechen,
Rückwand, Dachblech

und 2 Stück Montagestege

Technische Daten

Abmessungen:
Breite: 600 mm
Höhe: 2000 mm
Tiefe: 600 mm
Tür: 1
Gewicht: 104,0 kg