



LEERGEHÄUSE

AKi 3-th



AKi 3-th

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

300 x 450 x 209 mm
 Artikelnummer: 74790301

Leergehäuse - Industrie Qualität -, mit Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent



Technische Daten

Masse

Breite:	300 mm
Länge:	450 mm
Höhe:	209 mm
Innenhöhe:	191 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Zubehör

- AK MPI 3

- AK NS35-250

- NS35-216/3

- AK NS35-406

- AK ABL-ES

- ASS-gro

- AKi ABF 2

- AK TW

Weitere Eigenschaften



LEERGEHÄUSE

AKi 3-th

Bemessungsisolationsspannung AC: 690 V V

Bemessungsisolationsspannung DC: 1000 V

PVC-frei: Ja

Schwermetallfrei: Ja

Silikonfrei: Ja

Brennverhalten nach UL: V-2 nach UL 94

Brennverhalten nach VDE: 960°C nach VDE
0471/ EN 60695

Leitungseinführungen: Ja

plombierbar: Ja

Schutzart: IP65 - nach EN
60529 / DIN VDE
0470-1

Schlagfestigkeit: IK08 nach DIN EN
5012 / VDE 0470
Teil 100

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal): -35 °C

Umgebungstemp. (maximal): 80 °C

Umgebungstemp. (24 Stunden): 60 °C

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C
(kurzfristig): 95%

Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: 50%